

Serviso komplektas PDAD-100-SP-12000

Gaminio numeris: 553754

FESTO

[Džiovintuvui PDAD.](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis slėgis	4 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:4:1]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	2 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C