


# Plastikiniai vamzdeliai PLN

Gaminio numeris: 553850

FESTO

Praūome atkreipti dėmesį į mažiausią užsakomą kiekį.



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Išorinis diametras                             | 4 ... 16 mm  |
| Vidinis diametras                              | 2,9 ... 12 mm  |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 14 bar   |
| Leidimas                                       | TŪV  |
| Skyriaus sertifikatas                          | B 013277 0506 00   |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]<br>Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>   |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Švaros klasė                                   | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Food-safe                                      | See Supplementary material information   |
| Aplinkos temperatūra                           | -30 ... 80 °C  |
| Spalva   | mėlynas<br>rudas<br>geltonas<br>žalias<br>bespalvis<br>raudonas<br>Juodas<br>sidabrinis<br>baltas  |
| Informacija                                    | atitinka RoHS  |
| Material tubing                                | PE   |