

Plastikiniai vamzdeliai

PAN-10X1,5-GE

Gaminio numeris: 553933

FESTO

standartinė O.D šlangutė, gali atlaikyti aukštas šilumines ir mechanines apkrovas.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Išorinis diametras | 10 mm |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 58 mm |
| Vidinis diametras | 7 mm |
| Min. lenkimo spindulys | 27 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,7 MPa |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 17 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 246,5 psi |
| Leidimas | TÜV |
| Skyriaus sertifikatas | B 013277 0506 00 |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -30 ... 80 °C |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,042 kg/m |
| Pneumatinis pajungimas | Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm |
| Spalva | geltonas |
| Atramos kietumas | D 55 +/-3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material tubing | TPE-A |