


# Jungiamasis kabelis NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Gaminio numeris: 553949

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas Sub-D 9 galvučių 15-galvučių
Kabelio sąsaja	SUB-D 15POL kištukas SUB-D 9POL kištukas
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Standartas
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	78 mm
Kabelio skersmuo	5,2 mm
Kabelio tipas	LIYCY
Kabelio struktūra	3x0,34 Ekranuotas
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	rudas žalias baltas
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	Metalizuotas polimeras Metalas
Material electrical contact	Auksuota