

# Pajungimo kabelis NEBV-H1G2L-P-1-LE2

Gaminio numeris: 554030

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Kabelio priedas	Für statische Anwendungen
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Nominalus AC įtampos lygis	4,5 ... 26,4 V
Nominalus DC įtampos lygis	4,5 ... 26,4 V
maksimali išėjimo srovė	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
Produkto svoris	24 g
Elektrinis pajungimas	2 - šerdžių Tiesi šakutė / kabelis
Kabelio ilgis	1 m
Montavimo tipas	Gnybtas
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	Pin 1 = juodas Pin 3 = schwarz/rot
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	POM PUR
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC