


Valdymo blokas CPX-CMXX

Gaminio numeris: 555667

FESTO

tinka elektrinių pavarų junginių valdymui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	155 g
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Informacija	atitinka RoHS
Bendras ašių skaičius	8
Ašių skyrius	2 grupės su maks. 4 linijinėm pavarom
Išsverta kinematika	2-tiesinės pavaros - Portalai X-Z / Y-Z / X-Y 3-linijinių pavarų Portalai X-Y-Z
Matmenys B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Valdymo sąsaja	CAN-Bus
Jrenginio-specifinė diagnostika	1 kanalą ir j modulį orientuotas diagnostika - Minimali įtampa/trumpas sujungimas modulyje - Diagnostikos atmintis
Parama konfigūruojant	FCT (Festo Configuration Tool)
Parametrų konfigūravimas	- Sisteminiai parametrai
Papildomos funkcijos	Papildoma diagnostikos prieiga skirta FCT Sistemos būvį nusako proceso duomenys
Valdymo elementai	Sukamas jungiklis paleidimui/stabdymui
Sparta, bodais	1 Mbit/s
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	10 ms
Protokolas	FHPP-MAX
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	tipiškai 85 mA
Maksimali adreso apimtis išėjimams	16 byte
Maksimali adreso apimtis įėjimams	16 byte
Ethernet sąsaja	Tiktai konfigūracijai RJ 45 (lizdas, 8-galvučių)
Magistralės-specifinis LED displejus	TP: Ethernet ryšio būvis ERR: klaida programoje STOP: Programa sustabdyta Run: programa yra atlikta
Produkto-specifinis LED displejus	PS: Electronics supply, sensor supply M: Pakeiskite parametrus
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas PC