



Pagrindinis skirstytuvas LOCB-3-1/4

Gaminio numeris: 556345

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 atviras, vienos ritės |
| Veikimo būdas | pneumatinė |
| Plotis | 50 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 600 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,2 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 2 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Mažytė vieta |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Nominalus dydis | 6,5 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pilot pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Valdymo slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 495 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Valdomas oro portas 12 | M20x1 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/4 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aliuminis anoduotas |