


Kolektoriaus pagrindas VABV-S6-1Q-N12

Gaminio numeris: 556988

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	43 mm
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Pastaba priverstinei dinamizacijai	Persijungimo dažnis mažiausiai 1/ per mėn.
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	570 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material plate	Padengtas aliuminiu