


**Mova**  
**EAMC-30-35-8-9**  
Gaminio numeris: 557390

**FESTO**



## Tech. Duomenys

| Savybės                  | Reikšmė               |
|--------------------------|-----------------------|
| Laikiklio skersmuo 1     | 8 mm                  |
| Laikiklio skersmuo 2     | 9 mm                  |
| Dydis                    | 30                    |
| Nominalus ilgis          | 35 mm                 |
| Montavimo pozicija       | Bet koks              |
| Maksimalus greitis       | 8.000 1/min           |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L        |
| Saugojimo temperatūra    | -25 ... 60 °C         |
| Sąlyginė oro drėgmė      | 0 - 95 %              |
| Aplinkos temperatūra     | -25 ... 60 °C         |
| Inercijos masės momentas | 6,1 kgmm <sup>2</sup> |
| Keičiamas momentas       | 8,2 Nm                |
| Produkto svoris          | 45 g                  |
| Informacija              | atitinka RoHS         |