


Sujungimo kolektorius MHJ10-P16

Gaminio numeris: 557608

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	11 mm
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	darbinei įtampai
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16 Galimas išpildymas pagal kliento pageidavimus
Leidimas	RCM Mark
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkto svoris	635 g
Montavimo tipas	Su tvirtinimo kronšteinu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M7
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy