

# Sujungimo kolektorius VABM-C8-12E-G14-14-M1

Gaminio numeris: 557663

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	12 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	14
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,6 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	5 Nm
Produkto svoris	992 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys