


# Mova

## EAMB-16-7-8X15-8X10

Gaminio numeris: 558034

FESTO

tinka pavaroms su velenu.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	8 mm
Laikiklio skersmuo 2	8 mm
Dydis	50
Nominalus ilgis	15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,45 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	4,5 Nm
Produkto svoris	20,2 g
Informacija	atitinka RoHS