

# Mova

## EAMB-34-6-25X26-23X27

Gaminio numeris: 558037

FESTO

tinka pavaroms su velenu.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	25 mm
Laikiklio skersmuo 2	23 mm
Dydis	120
Nominalus ilgis	26 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	18,2 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	100 Nm
Produkto svoris	201 g
Informacija	atitinka RoHS