

Plastikiniai vamzdeliai

PUN-H-6X1-GE

Gaminio numeris: 558300

FESTO

Tinka maisto pramonėje (atsparumas hidrolizei)

This product is suitable for use with the fittings series types: QS, NPQP, NPQM, CRQS and CK.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Išorinis diametras | 6 mm |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 26 mm |
| Vidinis diametras | 4 mm |
| Min. lenkimo spindulys | 10 mm |
| Instructions for use | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Leidimas | TÜV |
| Skyriaus sertifikatas | B 013277 0506 00 |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Material fire test | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Švaros klasė | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -35 ... 60 °C |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,0183 kg/m |
| Pneumatinis pajungimas | Kištuko jungties išorinis skersmuo 6mm 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle |
| Spalva | geltonas |
| Atramos kietumas | D 52 +/-3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material tubing | TPE-U(PU) |