


# Sensor interface CASM-S-D3-R7

Gaminio numeris: 558387

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ivertinimo funkcija	Parodymas per LED
Montavimo pozicija	Bet koks
Reikalingas energijos tiekimas	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	10 ms
Liekamoji pulsacija	4 Vss
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	40 - 50 mA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 25 %
Leidimas	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Ilgalaikis atsparumas smūgiams pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 82	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP67 Sujungta kištukinė jungtis
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Aplinkos temperatūra	0 ... 55 °C
Produkto svoris	128 g
Elektrinė jungtis, matavimo sistema	M12 Kištuko lizdas 8-poliai
Valdymo sąsajos elektrinė jungtis	Kištukas M9 5-poliai
Valdymo sąsaja	Skaitmeninis CAN-Bus su Festo protokolu Be liniją užbaigiančio rezistoriaus
Montavimo tipas	Su kiauryme
Material housing	PBT-sustiprintas