


# T įkišama detalė NPQM-T-G14-Q6-P10

Gaminio numeris: 558739

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas                                      |
| Nominalus dydis                                 | 5 mm  |
| Sandarinio tipo ant varžto                      | Sandarinio žiedas                               |
| Konstrukcija                                    | T- forma  |
| Dėžės dydis                                     | 10  |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas                     |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa                              |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 16 bar                                |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi                             |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą                       |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress                        |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Aplinkos temperatūra                            | -20 ... 70 °C                                   |
| Nominalus užveržimo momentas                    | 7,5 Nm  |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos       | ± 20 %  |
| Produkto svoris                                 | 29,1 g  |
| Montavimo tipas                                 | External hexagon A/F 13                         |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Išorinis sriegis G1/4                           |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | For tubing outside diameter 6 mm                |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                   |
| Material housing                                | Nikeliuotas varis                               |
| Material of tubing seal                         | NBR   |