

# L įkišama jungtis NPQM-L-Q6-E-P10

Gaminio numeris: 558777

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas                                      |
| Nominalus dydis                                 | 5 mm  |
| Konstrukcija                                    | L-shape   |
| Dėžės dydis                                     | 10  |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas                     |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa                              |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 16 bar                                |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi                             |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą                       |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress                        |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Aplinkos temperatūra                            | -20 ... 70 °C                                   |
| Produkto svoris                                 | 16,5 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | For tubing outside diameter 6 mm                |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | For tubing outside diameter 6 mm                |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                   |
| Material housing                                | Nikeliuotas varis                               |
| Material of tubing seal                         | NBR   |