

Įkišama pertvarinė jungtis NPQM-H-Q10-E-P10

Gaminio numeris: 558809

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 9 mm |
| Konstrukcija | Bulkhead |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Produkto svoris | 51,5 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | For tubing outside diameter 10 mm |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 10 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Nikeliuotas varis |
| Material nut | Nikeliuotas varis |
| Material of tubing seal | NBR |