


Mova EAMC-30-35-8-9

Gaminio numeris: 558903

FESTO

Tinka gembinei ašiai EGSA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	8 mm
Laikiklio skersmuo 2	9 mm
Dydis	30
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	12.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	6,06 kgmm ²
Keičiamas momentas	5,1 Nm
Produkto svoris	45 g
Informacija	atitinka RoHS