


Analoginis modulis CPX-4AE-P-B2

Gaminio numeris: 560361

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Produkto svoris	115 g
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress (sumontuotas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas PC
Pneumatinis pajungimas	QS-4
LED vaizduoklis	1 group diagnostics
Diagnoze	Limit violation per channel parameterisation error Sensor limit per channel
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics delay per channel Hysteresis per module Unit of measurement Measured value smoothing per channel Limit monitoring per channel diagnostics Sensor limit diagnostics per channel Measurement of relative/differential pressure
Vidaus ciklo laikas	5 ms
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Paprastai 50 mA
Įėjimų kiekis	4
Matuotas kintamasis	4x santykinis slėgis / 2x diferencinis slėgis
Rodytinių vienetų skaičius	kPa mbar psi
Duomenų formatas	15bitų + preambulė Dvejetainis pavaizdavimas mbar, kPa, psi
Slėgio matavimo riba, galinė reikšmė	1 bar
Slėgio matavimo riba, pradinė reikšmė	-1 bar