


# Kabelis

## VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

Gaminio numeris: 560427

FESTO



### Tech. Duomenys

| Savybės                                                    | Reikšmė                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produkto svoris                                            | 1.577 g                              |
| Elektrinis pajungimas                                      | Jungtis su kabeliu                   |
| Kabelio ilgis                                              | 10 m                                 |
| Kabelio priedas                                            | Standartas                           |
| Minimalus kabelio sulenkimo spindulys                      | 115 mm                               |
| Kabelio skersmuo                                           | 9,6 mm                               |
| Kabelio struktūra                                          | 36x0,25                              |
| Apsaugos klasė                                             | IP67<br>pagal IEC 60529              |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 80 °C                         |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                               | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity                                            | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Informacija                                                | atitinka RoHS                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                              | 2 - Moderate corrosion stress        |
| Material cable sheath                                      | PVC                                  |