


Tiesinė pavara ELGL-LAS-64- -

Gaminio numeris: 560754

FESTO

Su oro guoliu ir linijiniu varikliu.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	1 ... 5.750 mm
Dydis	64
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Oro guolis
Konstrukcija	Kreipiamoji su integruotu padėties enkoderiu Tiesinė elektrinė pavara
Variklio tipas	Linijinė AC servo pavara
Matavimo metodas: poslinkio enkoderis	magnetinis
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Maksimalus greitis	4 m/s
Kartojimo tikslumas	+/-0,01 mm
Tinklo įtampa	600 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose atitinka EU-EMV reikalavimus
Magnetinis spinduliavimas	nėra
Maksimali motoro temperatūra	75 °C
Standartinė temperatūra	23 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Leidimas	C-Tick
Didž. perstūmimo jėga Fx	210 N
Elektrinis pajungimas	Kištukas
Montavimo tipas	su priedais
Medžiagos informacija, profilis	Plienas
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	anoduotas Aliuminio liejinys