


Galinė plokštė VABE-S6-2R-N34

Gaminio numeris: 560838

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	ISO 5599-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Skirstytuvų salos tipas	44
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	336 g
Valdomas oro portas 12	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	3/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material end plate	Padengtas aliuminiu