



Galinė plokštė VMPAL-EPL-SD25-IP40

Gaminio numeris: 560940

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	43 mm
Ilgis	107,3 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	24
Skirstytuvų salos struktūra	Valve sizes can be mixed
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	24
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP40
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	190 g
Electrical connection 1, function	Daugiakontaktė jungtis
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	25
Informacija	atitinka RoHS
Material end plate	Padengtas aliuminiu PA - sustiprintas