



# Galinė plokštė VMPAL-EPL-SD44-IP40

Gaminio numeris: 560941

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	43 mm
Ilgis	107,3 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	32
Skirstytuvų salos struktūra	Valve sizes can be mixed
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	32
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP40
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	190 g
Electrical connection 1, function	Daugiakontaktė jungtis
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	44
Informacija	atitinka RoHS
Material end plate	Padengtas aliuminiu PA - sustiprintas