

# Maitinimo modulis VMPAL-SP-QS12

Gaminio numeris: 560952

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	23,2 mm
Ilgis	107,3 mm
Integruota funkcija	with electrical interlinking module
Skirstytuvų salos struktūra	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	50 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For tubing outside diameter 12 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material supply module	Aliuminio liejinys PA - sustiprintas