


Elektrinis ryšys VMPAL-EVAP-10-2

Gaminio numeris: 560962

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo dydis	10 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	2
Integruota funkcija	Colour-coded assignment of the valve function
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	9 g
Korpuso spalva	Juodas
Material housing	PA
Informacija	atitinka RoHS