


Elektrinis ryšys VMPAL-EVAP-20-2

Gaminio numeris: 560966

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Skirstytuvo dydis | 20 mm |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 1 |
| Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius | 2 |
| Integruota funkcija | Colour-coded assignment of the valve function |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 14 g |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Material housing | PA |
| Informacija | atitinka RoHS |