


# Elektrinis ryšys VMPAL-EVAP-10-1-4

Gaminio numeris: 560967

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo dydis	10 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	4
Integruota funkcija	Colour-coded assignment of the valve function
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	29 g
Korpuso spalva	pilkas
Material housing	PA
Informacija	atitinka RoHS