

# Pagrindas VMPAL-AP-14-QS5/16"-1

Gaminio numeris: 561001

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                     | Reikšmė  |
|---|--|
| Plotis                                      | 14,9 mm  |
| Ilgis                                       | 107,3 mm   |
| Tinklelio matmuo                            | 14,9 mm  |
| Skirstytuvo dydis                           | 14 mm  |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius    | 1  |
| Srauto kryptis                              | reversuojamas  |
| Skirstytuvų salos struktūra                 | Valve sizes can be mixed   |
| Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius | 1  |
| Operating pressure MPa                      | -0,09 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis                             | -0,9 ... 10 bar  |
| Pilot pressure MPa                          | 0,3 ... 0,8 MPa  |
| Valdymo slėgis                              | 3 ... 8 bar  |
| Darbinė terpė                               | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei     | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC               | 3 - High corrosion stress  |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                        | -5 ... 50 °C   |
| Produkto svoris                             | 59,25 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2            | vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4            | vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens   |
| Informacija                                 | atitinka RoHS  |
| Material of connecting plate                | PA - sustiprintas  |