



Pneumatinis skirstytuvas

VL-4-1/4

Gaminio numeris: 561598
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	4/2 vienos rėtės
Veikimo būdas	pneumatinė
Plotis	50 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	600 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	7 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo slėgis	1 ... 7 bar
Išjungimo laikas	12 ms
Ijungimo laikas	4 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	630 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas