


Kištukas NECU-S-M8G3-HX

Gaminio numeris: 562024

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-104 EN 61984
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Prijungimo dažnis	3
Produkto svoris	7,8 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai M8x1 Tiesi jungtis / pleištiniai gnybtai
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 32 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 32 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Leistinas kabelio skersmuo	2,5 ... 5,1 mm
Leistinas laido skersmuo	≥ 0,1 mm 0,9 ... 1,6 mm
Gnybto skerspjūvis	0,14 ... 0,34 mm ²
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA Cinkuota Nikeliuota
Material screw-type lock	Nickel-plated brass
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	Auksuota
Leistina laido izoliacija	PP PVC TPE-E