

Pajungimo kabelis MHJ9-KMH-0,5-HF

Gaminio numeris: 562170

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	RCM Mark
Papildomos funkcijos	Kibirkščių slopintuvas Reduction of holding current with energy recovery Safety shut-off
Montavimo tipas	Su kiauryme su bėgeliu Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	40 g
Elektrinis pajungimas	2-kojelės / 2-kojelės / 4-laidai Tiesus lizdas / tiesus lizdas / kabelis
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 53 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	darbinei įtampai
Nuoroda veikimui	Maitinimo šaltinis turi užtikrinti mažiausiai 1,85 A maitinimą be įtampos svyravimų.
Informacija apie galios sąnaudas	Mažos srovės fazė 2,8 W, aukštos srovės fazė 17,1 W, kiekvienam kanalui
Budėjimo ciklas	100 % Laikytis elektromagnetinių skirstytuvų eksploatacijos nurodymų.
Trigger signal range DC	3 ... 30 V
Note on feeder current	Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V
Input resistance	34 kOhm
Kabelio ilgis	0,5 m
Kabelio priedas	Statiniam panaudojimui
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM