


Kabelis

VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-

Gaminio numeris: 562394

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--------------------------------------|
| Elektrinis pajungimas | Jungtis su kabeliu |
| Kabelio priedas | Suitable for energy chains |
| Minimalus kabelio sulenkimo spindulys | 63 mm |
| Kabelio skersmuo | 12,5 mm |
| Kabelio struktūra | 25x0,34 |
| Apsaugos klasė | IP67 pagal IEC 60529 |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 80 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material cable sheath | TPE-U(PU) |