



# Kreipiamosios su elektrine pavara EGSK-33- -

Gaminio numeris: 562752

FESTO



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	100 ... 630 mm
Dydis	33
Veleno skersmuo	10 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis With ball screw
Nuoroda	Nustatymo jungiklis
Sraigto tipas	Ball screw
Maksimalus pagreitis	20 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	0,395 ... 1,1 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,003 - ±0,01 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP10
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Dinaminė apkrova įtvirtinus kietai	1.790 N
Inercijos momentas ly	62E+03 mm <sup>4</sup>
Inercijos momentas lz	380E+03 mm <sup>4</sup>
Didž. perstūmimo jėga Fx	148 ... 239 N
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,0771 kgcm <sup>2</sup>
Padavimo konstanta	6 ... 10 mm/U
Statinė apkrova įtvirtinus kietai	2.590 N
Montavimo tipas	Su vidiniu sriegiu ir kaiščiu
Material of end caps	Padengtas aliuminiu padengtas
Material of profile	padengtas aukštai legiruotas plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material drive cover	Padengtas aliuminiu padengtas
Material slide	Plienas
Material spindle nut	Plienas
Material spindle	Plienas