


Variklio valdiklis SFC-LACI-VD-10-E-H2-PB

Gaminio numeris: 562848

FESTO

Cilindrų su linijiniai varikliais DNCE-...-LAS ir DFME-...-LAS parametrizavimui bei pozicionavimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio darbinis režimas	adaptyvus būsenos valdiklis
Padėties jutiklis	Enkoderis
Tinklo filtras	Integruota
Apsauginė funkcija	I ² t stebėjimas Srovės stebėjimas Įtampos dingimo detekcija Tempimo klaidos stebėjimas Programinės įrangos galinės padėties nustatymas
Displėjus	Grafinis LCD displejus LED 128 x 64 pikselių
Valdymo elementai	4 mygtukai
Magistralę užbaigianti varža	120 omų, išorinė
Skaitmeninio loginio išėjimo charakteristikos	konfiguruojamas Galvaniškai neatskirta
Maks. srovė, skaitmeniniai loginiai išėjimai	1 A
Maksimali nuolatinė vidinės grandinės įtampa	48 V
Nominali valdiklio galia	480 VA
Nominali nuolatinė įtampa, logikos maitinimas	24 V
Nominali įtampa, apkrova DC	48 V
Nominali srovė, apkrova	10 A
Efektyvi nominali fazės srovė	10 A
Parametrų konfigūravimo sąsaja	Parametrų konfigūracija ir pavedimas RS232 (38400 Baud)
Maksimali galia	960 VA
Srovės pikas, apkrova	20 A
Srovės pikas, logikos maitinimas	3,8 A
Efektinė pikinė fazės srovė	15 A
Leistina riba, maitinimas	+5 % / -10 %
Leistinas diapazonas, loginė įtampa	± 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	nesikondensuojantis 0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Leidimas	C-Tick
Produkto svoris	1.300 g
24 V DC skaitmeninių loginių išėjimų skaičius	3
Skaitmeninių loginių įėjimų skaičius	3
Komunikacijų profilis	Step 7: funkciniai moduliai FHPP
Proceso sąsaja	Profibus DP

Savybės	Reikšmė
Specifikacija, loginis jėjimas	IEC 61131
Loginio jėjimo darbinis diapazonas	24 V
Enkoderio sąsajos išėjimas, charakteristikos	BISS
Enkoderio sąsajos jėjimas, charakteristikos	RS485/RS422
Loginio jėjimo charakteristikos	Elektriškai izoliuota
Magistralės jungtis	9 galvučių Kištuko lizdas Sub-D
Fieldbus sujungimas	Profibus DP
Maksimali fieldbus duomenų perdavimo sparta	12 Mbit/s
Montavimo tipas	su bėgeliu su sienos/paviršiaus tvirtinimu
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS