


# Variklio valdiklis SFC-LACI-VD-10-E-H2-DN

Gaminio numeris: 562852

FESTO

Cilindrų su linijiniai varikliais DNCE-...-LAS ir DFME-...-LAS parametrizavimui bei pozicionavimui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio darbinis režimas	adaptyvus būsenos valdiklis
Padėties jutiklis	Enkoderis
Tinklo filtras	Integruota
Apsauginė funkcija	Išt stebėjimas Srovės stebėjimas Įtampos dingimo detekcija Tempimo klaidos stebėjimas Programinės įrangos galinės padėties nustatymas
Displėjus	128 x 64 pikselių LED Grafinis LCD displejus
Valdymo elementai	4 mygtukai
Magistralę užbaigianti varža	120 omų, išorinė
Skaitmeninio loginio išėjimo charakteristikos	konfiguruojamas Galvaniškai neatskirta
Maks. srovė, skaitmeniniai loginiai išėjimai	1 A
Maksimali nuolatinė vidinės grandinės įtampa	48 V
Nominali valdiklio galia	480 VA
Nominali nuolatinė įtampa, logikos maitinimas	24 V
Nominali įtampa, apkrova DC	48 V
Nominali srovė, apkrova	10 A
Efektyvi nominali fazės srovė	10 A
Parametrų konfigūravimo sąsaja	RS232 (38400 Baud) Parametrų konfigūracija ir pavedimas
Maksimali galia	960 VA
Srovės pikas, apkrova	20 A
Srovės pikas, logikos maitinimas	3,8 A
Efektinė pikinė fazės srovė	15 A
Leistina riba, maitinimas	+5 % / -10 %
Leistinas diapazonas, loginė įtampa	± 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Leidimas	C-Tick
Produkto svoris	1.300 g
24 V DC skaitmeninių loginių išėjimų skaičius	3
Skaitmeninių loginių įėjimų skaičius	3
Komunikacijų profilis	FHPP
Proceso sąsaja	DeviceNet
Specifikacija, loginis jėjimas	IEC 61131

Savybės	Reikšmė
Loginio jėjimo darbinis diapazonas	24 V
Enkoderio sąsajos išėjimas, charakteristikos	BISS
Enkoderio sąsajos jėjimas, charakteristikos	RS485/RS422
Loginio jėjimo charakteristikos	Elektriškai izoliuota
Magistralės jungtis	9 galvučių Kištukas Sub-D
Fieldbus sujungimas	DeviceNet
Maksimali fieldbus duomenų perdavimo sparta	1 Mbit/s
Montavimo tipas	su bėgeliu su sienos/paviršiaus tvirtinimu
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS