


# Pagrindas VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX2

Gaminio numeris: 563071

FESTO

Lizdas atitinka ISO5599/-2.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Plotis                                  | 42 mm  |
| Paremtas standartu                      | ISO 5599-2   |
| Montavimo pozicija                      | Bet koks   |
| Valdomas oro tiekimas                   | Vidinis  |
| Darbinis slėgis                         | -0,9 ... 10 bar  |
| Nominalus DC įtampos lygis              | 24 V   |
| Atsparumas smūgiams                     | 0,8 kV   |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C       | 2 A  |
| Užterštumo laipsnis                     | 3  |
| ATEX kategorijos dujos                  | II 3G  |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo          | Ex nA II T3 X  |
| ATEX kategorijos dulkės                 | II 3D  |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo        | Ex tD A22 IP65 T125°C X  |
| Nesprogi aplinkos temperatūra           | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C  |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)            | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 0  |
| Apsaugos klasė                          | IP65<br>NEMA 4<br>Sumontuotas  |
| Aplinkos temperatūra                    | -5 ... 50 °C   |
| Produkto svoris                         | 386 g  |
| Montavimo tipas                         | Su kiauryme  |
| Informacija apie pajungimo padą         | Padengtas aliuminiu  |