



Posūkio pavara DRQD-B-16-180-YSRJ-A-AL-FW

Gaminio numeris: 563337
Nebetiekiamas produktas

FESTO

padėties sekimui, su reguliuojamu smūgio absorberiu ir ,maitinimo lizdas kairėje.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Abiejose pusėse nustatomas posūkio kampas	-20 /+ 6 deg
Pasisukimo kampas	180 deg
Dempferiavimas	Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika, reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliatiebis/krumpliaratis
Maksimalus tarpinių pozicijų skaičius	1
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1,8 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	1,6 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,07 kgm ²
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pavaros veleną	Termiškai apdirbtas plienas
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis