


Posūkio pavara DRQD-B-16- -


Gaminio numeris: 563345
Nebetiekiamas produktas

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge

FESTO



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Abiejose pusėse nustatomas posūkio kampas	-20 /+ 6 deg
Pasisukimo kampas	360 deg
Dempferiavimas	P1J: reguliuojama amortizacija Pneumatinė amortizacija, reguliuojama Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika, reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Maksimalus tarpinių pozicijų skaičius	1
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Maitinimas atlenktas velenas Perkėlimo plokštė kaiščio velenas
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogdimo	c T4 X
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogdimo	c T120°C X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	1,6 ... 1,7 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,0005 ... 0,07 kgm ²
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pavaros veleną	Terminiškai apdirbtas plienas
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis