



# Mechaninis skirstytuvas perjungiamas ritinėliu VMEM-DT-M32U-M-G18

Gaminio numeris: 563387  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Plotis	20 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	500 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	4 mm
Instructions for use	Do not use as mechanical stop
Valdymo tipas	tiesioginis
Max. actuating speed for axial actuation	0,6 m/s
Max. actuating speed for side actuation	0,2 m/s
Maksimalus perjungimo dažnis	2 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	130 N
Max. force on actuator	80 N
Max. transverse force on actuator	30 N
Produkto svoris	160 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas