


# Adapteris NPFV-AF-G14-N14-MF

Gaminio numeris: 563397

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	6 mm
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material adapter	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material seals	NBR