


Skirstytuvų sala VTOC

Gaminio numeris: 564056

FESTO



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2x3/2 uždaras, vienos ritės
Skirstytuvo dydis	10 mm
Didžiausias nominalus srautas	10 l/min at 10 mm
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Operating pressure	0 ... 116 psi
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Signal status display	LED
Tinkamumas vakuumui	Ne
Pickup time	100 ms
Elektromagneto ritės nominali atjungimo srovė	55 mA up to 100 ms
Nominali srovė su jos mažinimu	13 mA after 100 ms
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP40
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Elektrinis valdymas	Daugiakontaktė jungtis I-Port IO-Link
Informacija	atitinka RoHS
Veikimo būdas	elektrinis
Elektrinių I/O sistema	Taip
Skirstytuvų salos tipas	84
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	24
Skirstytuvų salos struktūra	Fiksuotas tinklelis