



# Slėgio regulatorius MS9-LR-NG-D6-AG-PSI-AS

Gaminio numeris: 564141

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                     | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis                                       | 9   |
| Serijos                                     | MS  |
| Vykdiklio užraktas                          | Su priedais, užrakinamas  |
| Montavimo pozicija                          | Bet koks  |
| Konstrukcija                                | Pagalbinio vožtuvo veikiamas membraninis regulatorius   |
| Valdiklio funkcija                          | Pastovus išėjimo slėgis<br>su pirminiu slėgio kompensatoriumi<br>su antriniu išmetimu<br>su grįžtamu srautu |
| Manometras                                  | su manometru  |
| Darbinis slėgis                             | 0,8 ... 20 bar  |
| Slėgio valdymo diapazonas                   | 0,3 ... 7 bar   |
| Maksimali slėgio histerezė                  | 0,3 bar   |
| Darbinė terpė                               | Oro kokybės klasė 5:7:- pagal DIN ISO 8573-1  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC               | 2   |
| Saugojimo temperatūra                       | -10 ... 60 °C   |
| Terpės temperatūra                          | -10 ... 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra                        | -10 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                             | 1.400 g   |
| Montavimo tipas                             | Pasirenkamas<br>su priedais<br>Instaliavimas į priekinę panelę<br>Instaliavimas į liniją                    |
| Medžiagos informacija, danga                | PA - sustiprintas   |
| Informacija                                 | atitinka RoHS   |
| Informacija apie pajungimo padą             | Padengtas aliuminiu   |
| Informacija apie produktą, montavimo atrama | Padengtas aliuminiu   |
| Informacija apie tvirtinimą                 | Padengtas aliuminiu   |
| Informacija apie produktą, modulio jungtis  | Padengtas aliuminiu   |
| Informacija apie membraną                   | NBR   |
| Medžiagos informacija, skirstytuvo galvutė  | Aluminio liejinys<br>NBR<br>POM   |