

Paskirstymo modulis MS9-FRM-G-VS-Y

Gaminio numeris: 564147

FESTO

Įeina slėgio relė be indikatoriaus, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	9
Serijos	MS
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Darbinis slėgis	0 ... 12 bar
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 125 V
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.100 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1
Material of cover	PA - sustiprintas
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu
Material mounting bracket	Padengtas aliuminiu
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material module connector	Padengtas aliuminiu