

# Įkišama/srieginė L-jungtis, ilga QBLL-3/8-5/16-U

Gaminio numeris: 564679

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Standartas                                       |
| Nominalus dydis                                 | 0,236 "  |
| Sandarinio tipas ant varžto                     | padengimas                                       |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Konstrukcija                                    | L-shape, long                                    |
| Dėžės dydis                                     | 5  |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa                                  |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | 0,95 ... 10 bar                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi                               |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                               |
| Aplinkos temperatūra                            | 0 ... 60 °C                                      |
| Maksimalus priveržimo momentas                  | 16,226 ft-lbf                                    |
| Produkto svoris                                 | 2,106 oz   |
| Montavimo tipas                                 | External hexagon 11/16                           |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Male thread 3/8 NPT                              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens             |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                    |
| Išjungimo žiedo spalva                          | pilkas   |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                    |
| Material housing                                | Nikeliuotas varis<br>PBT                         |
| Material of threaded seal                       | PTFE   |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |