

# T įkišama detalė QBTL-1/4-1/4-U

Gaminio numeris: 564716

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	0,177 "
Sandarinio tipas ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	L-shape, additional push-in connector, lengthwise
Dėžės dydis	10
Konstrucija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	8,851 ft-lbf
Produkto svoris	0,79 oz
Montavimo tipas	External hexagon 9/16
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Male thread 1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Nikeliuotas varis PBT
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis