

# T įkišama jungtis QBT-1/4T-5/32-U

Gaminio numeris: 564805

FESTO

mažinantis.



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Standartas                                       |
| Nominalus dydis                                 | 0,126 "  |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Konstrukcija                                    | T- forma   |
| Dėžės dydis                                     | 10   |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa                                  |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | 0,95 ... 10 bar                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi                               |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                               |
| Aplinkos temperatūra                            | 0 ... 60 °C                                      |
| Produkto svoris                                 | 0,289 oz   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | vamzdeliui, 5/32" išorinio skersmens             |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                    |
| Išjungimo žiedo spalva                          | pilkas   |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                    |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |