

# Užmaunama jungtis QB-5/32H-1/4-U

Gaminio numeris: 564812

FESTO

išorinis sriegis su išorine penkiakampe veržle



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	0,079 "
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	0,095 oz
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Push-in sleeve diameter 5/32"
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis