

Vienkryptis droselis GRLA-10-32-UNF-QB-5/32-U

Gaminio numeris: 564840

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QB-5/32
Pneumatinis pajungimas, portas 2	10-32 UNF-2A
Veikimo būdas	rankinis
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu Su išoriniu sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	1,7 cfm
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	1,31 ... 1,73 cfm
Aplinkos temperatūra	32 ... 140 °F
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-13,8 ... 116 Psi
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 3,14 cfm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	32 ... 140 °F
Maksimalus priveržimo momentas	1,1 ft-lbf
Produkto svoris	0,35 oz
Material of threaded plug	Žalvaris Nikeliuota
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Žalvaris Nikeliuota
Material release ring	POM
Material knurled head	Žalvaris Nikeliuota
Material adjusting screw	Žalvaris Nikeliuota
Material swivel fitting	PBT-sustiprintas